

GLAX 3

Cabina multifunzione con sauna di vapore


TUTTE LE FUNZIONI E DOTAZIONI DISPONIBILI



Idromassaggio
verticale (4 jets
orientabili)



Soffione doccia
ø 200 mm




Sauna di vapore




Erogatore
di vapore
con dispenser
di aromi



Telecomando
Touch Screen
Sauna regolabile,
radio, orologio,
allarme




Miscelatore
meccanico o
termostatico



Doccia a mano



Seduta reclinabile
rivestimento in
SKY



Ripiano
d'appoggio



Tettuccio



Schienale removibile

FINITURE PROFILI




Silver

Cromo

VETRI TEMPRATI

(European standards UNI EN 14428)



Trasparente
Porta **6 mm**
Fisso **6 mm**

Vetro pannelli
di fondo
spessore **5 mm**

TRATTAMENTI



TRATTAMENTO ANTIGOCCIA

Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.
Impedisce la formazione del calcare e dei
batteri. **Solo su vetri trasparenti.**



FINITURA CROMO

Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100%
ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica,
ecologica brillantezza resistente nel tempo.

GLAX 3 2P120x90



p.
482-483

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE

BOX ASIMMETRICO: APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON FISSO LATERALE

Miscelatore	Dimensioni cm	Piatta doccia cm	Altezza totale cm	Apertura cm	Installazione	Codice	Vetro	Profili
							1	B K
							Trasparente	Silver Cromo

STANDARD senza tettuccio



MECCANICO	120 x 90	H 8	206	47	D	GL3 2P 290 D M-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 290 S M-
		H 8	206	47	D	GL3 2P 299 D M-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 299 S M-
THERMOSTATICO	120 x 90	H 8	206	47	D	GL3 2P 290 D T-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 290 S T-
		H 8	206	47	D	GL3 2P 299 D T-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 299 S T-

IDROMASSAGGIO senza tettuccio



MECCANICO	120 x 90	H 8	206	47	D	GL3 2P 290 D M 1-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 290 S M 1-
		H 8	206	47	D	GL3 2P 299 D M 1-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 299 S M 1-
THERMOSTATICO	120 x 90	H 8	206	47	D	GL3 2P 290 D T 1-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 290 S T 1-
		H 8	206	47	D	GL3 2P 299 D T 1-
		H 15	213	47	S	GL3 2P 299 S T 1-

IDROMASSAGGIO con tettuccio



MECCANICO	120 x 90	H 8	221	47	D	GL3 2P 290 D M 1 F-
		H 15	228	47	S	GL3 2P 290 S M 1 F-
		H 8	221	47	D	GL3 2P 299 D M 1 F-
		H 15	228	47	S	GL3 2P 299 S M 1 F-
THERMOSTATICO	120 x 90	H 8	221	47	D	GL3 2P 290 D T 1 F-
		H 15	228	47	S	GL3 2P 290 S T 1 F-
		H 8	221	47	D	GL3 2P 299 D T 1 F-
		H 15	228	47	S	GL3 2P 299 S T 1 F-

HAMMAM



MECCANICO	120 x 90	H 8	227	47	D	GL3 2P 290 D M 1 N-
		H 15	234	47	S	GL3 2P 290 S M 1 N-
		H 8	227	47	D	GL3 2P 299 D M 1 N-
		H 15	234	47	S	GL3 2P 299 S M 1 N-
THERMOSTATICO	120 x 90	H 8	227	47	D	GL3 2P 290 D T 1 N-
		H 15	234	47	S	GL3 2P 290 S T 1 N-
		H 8	227	47	D	GL3 2P 299 D T 1 N-
		H 15	234	47	S	GL3 2P 299 S T 1 N-

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

GL32P290DM1N-1B

= GL32P290DM1N- + 1 + B

• Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.





GLAX 3

NELLA FOTO: INSTALLAZIONE A SINISTRA - HAMMAM CON TETTUCCIO


S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA





OPTIONAL

**Tettuccio
per versione standard**




TGL3STD290D-A (destra)
TGL3STD290S-A (sinistra)


IMPORTANTE: Nella versione con piatto basso da 8 cm, predisporre un pozzetto. Vedi disegno tecnico a pag. 482




per modelli
A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90




versione **sinistra**
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



versione **destra**





modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A80	800	800	100	500	450	225
A90	900	900	150	500	450	275
GF80	800	800	100	500	450	225
GF90	900	900	150	500	450	275






modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90x70	900	700	150	500	400	200
A100x70	1000	700	200	500	400	200
A100x80	1000	800	200	500	450	220
2P120x80	1200	800	200	600	450	220
2P120x90	1200	900	200	600	550	220



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax3):


Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 3300 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.




per modelli

A80 - A90 - GF80 - GF90 - R90




versione **sinistra**


per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



versione **destra**




modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	800	800	200	400	300
A90	900	900	200	500	300
GF80	800	800	200	400	300
GF90	900	900	200	500	300




modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	900	900	200	500	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90x70	900	700	50	250	250
A100x70	1000	700	100	250	350
A100x80	1000	800	100	250	450
2P120x80	1200	800	100	350	450
2P120x90	1200	900	100	350	550



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (Glax 3):
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 3300 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.